


● Kコネクタ



コンパクトサイズ × 優れた止水性能

- 水膨張性不織布による優れた止水性能！
- らせん形状のFEP管に対応！
- 締め付けは手締めで十分。作業性が大幅に向上！

OKタイト



OKマウス




ハンドホール内部

接着剤等を使わないので
仕上がりがきれい！

OK式ハンドホール協会

製品寸法




単位: mm


呼び径	A	B	C	D	E	推奨値
	外径	内径	OKマウス ネジ長さ	OKタイト 長さ	適用コア径	
φ 30	φ 74	φ 25	27	25	43~50	45
φ 40	φ 89	φ 36	37	33	58~65	60
φ 50	φ 98	φ 44	46.5	40	68~75	70
φ 65	φ 123	φ 59	58.5	52	89~96	90
φ 80	φ 138	φ 73	68	60	105~112	110
φ 100	φ 182	φ 92.5	83	73	132~141	135
φ 125	φ 213	φ 115	105	90	165~175	170
φ 150	φ 241	φ 140	124	104	197~207	200

離隔距離

● 隣り合うものが同じ



● 隣り合うものが異なる




注意事項


- ・OKタイトは手締めで十分な止水効果が得られます。
工具を使用しないでください。工具を使用すると製品が破損する恐れがあります。
- ・海水時には吸水性能が劣ります。
- ・掘削溝は平滑にならして填圧してください。
- ・ハンドホール壁面付近の土砂填圧は十分に行ってください。

取付け方法


1 FEP管にOKタイトを回しながらめ込む




2 FEP管をハンドホール削孔径に差し込む




3 ハンドホール内側からFEP管に OKマウスを回しながらめ込む



4 OKタイトをハンドホール壁面に きつく接するまで回しながら締め込む



取付完了



明日を見つめる地中埋設ハンドホール
OK式ハンドホール協会
<http://www.ok-hh.gr.jp>

OK式ハンドホール協会本部
〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 54-1
TEL.0263-98-3499 FAX.0263-98-3804